

**RS 32 24VDC LD LPA 2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Similar to Illustration

**Informations générales de commande**

Version	RS-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi 90/10, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 4 A, Raccordement vissé
Référence	<a href="#">1182060000</a>
Type	RS 32 24VDC LD LPA 2U
GTIN (EAN)	4008190181130
Qté.	10 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2023-08-31

Date de création 28 mars 2023 09:53:52 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**RS 32 24VDC LD LPA 2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 52,7 g

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...60 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...40 °C
Température de fonctionnement, min.	-25 °C	Température de fonctionnement, max.	40 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

**Côté commande**

Tension nominale	24 V DC	Indicateur d'état	LED rouge
------------------	---------	-------------------	-----------

**Côté charge**

Tension de commutation nominale	250 V AC	Courant permanent	4 A
Puissance de commutation AC (résistif), max.	1000 VA	Retard à la coupure	≤ 10 ms
Type de contact	2 Inverseur (AgNi 90/10)		

**Caractéristiques générales**

Couleur Orange

**Coordination de l'isolation**

Tension nominale	300	Tenue en tension par rapport au rail profilé	4 kV <sub>eff</sub> / 1 min.
Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 µs)	Degré de protection	IP20

**Caractéristiques de raccordement**

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé
------------------------------------------	--------------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## Fiche de données

**RS 32 24VDC LD LPA 2U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)