

ZAD ZT/ZPS2.5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

La protection du contact de mâle offre une protection contre les influences extérieures, par exemple l'encrassement de la poussière.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Plaque de protection, jaune, 4.2 mm
Référence	1861030000
Type	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
Qté.	25 pièce(s)

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	8,7 mm	Profondeur (pouces)	0,343 inch
Hauteur	13,7 mm	Hauteur (pouces)	0,539 inch
Largeur	4,2 mm	Largeur (pouces)	0,165 inch
Poids net	0,36 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50
Température d'utilisation permanente, max.	100		

Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	enfiché
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66 GF 30	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

Caractéristiques du système

Version	Plaque de protection
---------	----------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	5 mm
---------------	------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 28 mars 2023 10:09:42 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées