

H0,14/10T BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, brun
Référence	9028250000
Type	H0,14/10T BR SV
GTIN (EAN)	4008190902018
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	Multisachet

Date de création 22 mars 2023 14:55:42 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

H0,14/10T BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,05 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur brune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Telemecanique	Diamètre de la collerette (D2)	1,5 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	0,6 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	10 mm
Longueur de dénudage	8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Section de raccordement du conducteur	0,14 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 26

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H0,14/10T BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

