

Clapets à billes compacts

Droit/coudé

La photo présente l'état "ouvert". Pour obtenir la position fermée, il suffit d'effectuer une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

■ Droit
PT mâle/Connexion sur flexible

BBPJ

■ Droit
PT mâle/Peacock

BBPP

■ Droit
PF/PF valve métrique femelle

BBPK

■ Droit
PT / PT femelle

BBRPTF

■ Droit
PT mâle/PT femelle

BBRPT

Ordering
Exemple

Référence pièce
BBPJ628

■ Droit
PT / PT mâle

BBRPTM

■ Coude
PT mâle/PF femelle

BBPTL

■ Coude
PT mâle/Connexion sur tube

BBPCL

Ordering
Exemple

Référence pièce - Couleur
BBPTL11F - B

Spécifications

Fluides utilisables	Eau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement	-10 à 80°C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale	0.98MPa

Pièces et matériaux de type coudé

Réf. pièce	Nom des pièces	Matériau	Qté
①	Corps	Laiton (placage chromé)	1
②	Logement	Laiton (placage chromé)	1
③	Bille	Laiton (placage chromé)	1
④	Tige	Laiton	1
⑤	Siège	Fluororésine	2
⑥	Bague	Laiton	1
⑦	Joint torique	Caoutchouc synthétique	2
⑧	Poignée	Plastique	1
⑨	Vis	Acier	1
⑩	Caches	Plastique	1

Référence pièce	Type	N°	D.I. du flexible utilisable (mm)	T R (PT)	D	L	Méplats H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPJ		628	6	1/4	8	75	16		
		629		1/4	9				
		93	9	3/8	10.5	76	19		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	T R (PT)	L	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPP		11F	1/8			
		22F	1/4	43		
		33F	3/8			

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	F1 G (PF)	F2 G (PF)	L	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPK		22F	1/4	1/4	50		
		33F	3/8	3/8			

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	Rc (PT)	L	Méplats H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBRPTF		11	1/8	43	17		
		22	1/4	43	17		
		33	3/8	55.5	22		

Pour connecter la tuyauterie au côté hexagonal, tenir la partie hexagonale de la valve et non son corps.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	R (PT)	Rc (PT)	L	Méplats H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBRPT		11	1/8	1/8	43	17		
		22	1/4	1/4	43	17		
		33	3/8	3/8	55.5	22		

Pour connecter la tuyauterie au côté hexagonal, tenir la partie hexagonale de la valve et non son corps.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	R (PT)	L	Méplats H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBRPTM		11	1/8	50	17		
		22	1/4	50			
		33	3/8	50			

Pour connecter la tuyauterie au côté hexagonal, tenir la partie hexagonale de la valve et non son corps.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	Couleur de la poignée	T R (PT)	F G (PF)	L	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPTL		11F	Non spécifié (orange)	1/8	1/8	37		
		22F	B W (noir) (blanc)	1/4	1/4	36		
			Y BL (jaune) (bleu)					

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	Couleur de la poignée	D	T R (PT)	L	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPCL		61	Non spécifié (orange)	6	1/8			
		62			1/4	42.3		
		81	B W (noir) (blanc)	8	1/8			
		82	Y BL (jaune) (bleu)		1/4			
		102		10	1/4	46.9		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Clapets à billes compacts

Rotatif/acier inoxydable

Sur le type rotatif, le corps de la valve et la pièce de montage pivotent séparément. La photo présente l'état "ouvert". Pour obtenir la position fermée, il suffit d'effectuer une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

■ Droit rotatif
PT mâle/PF femelle

BBPTR

■ Droit rotatif
PT mâle/Connexion sur tube

BBPCR

■ Coudé rotatif
PT mâle/PF femelle

BBPTRL

Pièces et matériaux

Réf. pièce	Nom des pièces	Matériau	Qté
①	Corps	Laiton (placage chromé)	1
②	Douilles	Laiton (placage chromé)	1
③	Bille	Laiton (placage chromé)	1
④	Tige	Laiton	1
⑤	Siège	Fluororésine	2
⑥	Bague	Laiton	1
⑦	Joint torique	Caoutchouc synthétique	2
⑧	Poignée	Plastique	1
⑨	Vis	Acier	1
⑩	Caches	Plastique	1
⑪	Adaptateur de type RV	Laiton (placage chromé)	1
⑫	Bague de retenue	Acier inoxydable	1

Pour les clapets à billes en acier inoxydable, la photo montre la position ouverte. Pour obtenir la position fermée, il suffit d'effectuer une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

■ Acier inoxydable
PT / PT mâle

BBPPS

■ Acier inoxydable
PT mâle/PT femelle

BBRCS

■ Acier inoxydable
PT / PT femelle

BBCCS

■ Acier inoxydable
PT mâle/Connexion sur flexible

BBHRS

Ordering
Exemple

Référence pièce
BBPPS11

Spécifications

Fluides utilisables	Eau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement	-10 à 120°C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale	0.98MPa

Référence pièce	Type	N°	Couleur de la poignée	T R (PT)	F G (PF)	L	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPTR		11F	Non spécifié (orange)	1/8	1/8	60		
		22F	B W (noir) (blanc)	1/4	1/4	59		
			Y BL (jaune) (bleu)					

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	Couleur de la poignée	D	T R (PT)	L	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPCR		61	Non spécifié (orange)	6	1/8	66		
		82	B W (noir) (blanc)	8	1/4			
			Y BL (jaune) (bleu)					

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce	Type	N°	Couleur de la poignée	T R (PT)	F G (PF)	L	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPTRL		11F	Non spécifié (orange)	1/8	1/8	37		
		22F	B W (noir) (blanc)	1/4	1/4	36		
			Y BL (jaune) (bleu)					

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Spécifications

Fluides utilisables	Eau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement	-10 à 80°C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale	0.98MPa

Ordering
Exemple

Référence pièce - Couleur
BBPTR11F - B

Référence pièce	Type	N°	R (PT)	L	Méplats B	H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBPPS		11	1/8	44	17	24		
		22	1/4	48				
		33	3/8	57.5	21	26		

Référence pièce	Type	N°	R (PT)	Rc (PT)	L	Méplats B	H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBRCS		11	1/8	1/8	38	17	24		
		22	1/4	1/4	43				
		33	3/8	3/8	54	21	26		

Référence pièce	Type	N°	Rc (PT)	L	Méplats B	H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBCCS		11	1/8	36	17	24		
		22	1/4	39				
		33	3/8	53	21	26		

Référence pièce	Type	N°	D.I. du flexible utilisable (mm)	R (PT)	D	L	Méplats B	H	Prix unitaire	Remise sur volume
BBHRS		61	6	1/8	7	55		24		
		62		1/4		57				
		91		1/8		55	17			
		92	9	1/4	10.5	57				
		93		3/8	64	21	26			

Pièces et matériaux pour le type en acier inoxydable

Réf. pièce	Nom des pièces	Matériau	Qté
①	Corps	EN 1.4308 équiv.	1
②	Embout de protection	EN 1.4301 équiv.	1
③	Bille	EN 1.4401 équiv.	1
④	Siège	PTFE (fibre de verre 15%)	2
⑤	Tige	EN 1.4301 équiv.	1
⑥	Joint torique	FPM (Viton E-60, F-715-70)	1
⑦	Joint torique	FPM (Viton E-60, F-715-70)	2
⑧	Protection de la poignée	EN ZC0400 équiv.	1
⑨	Levier	ADC-12	1
⑩	Bague de retenue	EN 1.4301 équiv.	1
⑪	Plaque de nom	Polycarbonate	1