

Raccords de tuyaux sanitaires

Virole x soudée

Raccords de tuyaux sanitaires

Double virole



RoHS10



RoHS10




RoHS10




RoHS10



RoHS10




RoHS10




RoHS10


Type	Matériau
SNFR	EN 1.4301 équiv.
SNFRS	EN 1.4404 équiv.




Type	Matériau
SNFRE	EN 1.4301 équiv.




Type	Matériau
SNFK	EN 1.4301 équiv.




Type	Matériau
SNFE	EN 1.4301 équiv.
SNFES	EN 1.4404 équiv.




Type	Matériau
SNFHE	EN 1.4301 équiv.
SNFHES	EN 1.4404 équiv.



Type	Matériau
SNFRD	EN 1.4301 équiv.
SNFRDS	EN 1.4404 équiv.



Type	Matériau
SNFRY	EN 1.4301 équiv.
SNFRYS	EN 1.4404 équiv.



Référence							SNFR		SNFRS				
Type	N°	D	d	A	B	L		Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume		
							Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20			
SNFRS	8A	13.8	10.5	34.0	27.5	17.0		-	-				
	10A	17.3	14.0					-	-				
	15A	21.7	17.5					-	-				
SNFR SNFRS	1S	25.4	23.0	50.5	43.5	21.0							
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5								
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5								
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5								
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5								
🔴 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													
Référence									Prix unitaire		Remise sur volume		
Type	N°	Nominal	D	d	A	B	L		Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20	
SNFRE	1S	8A	13.8	10.5	50.5	43.5	21.0						
		10A	17.3	11.3									
		15A	21.7	15.7									
	1.5S	10A	17.3	11.3	50.5	43.5							
		15A	21.7	15.7									
		20A	27.2	21.2									
	2S	15A	21.7	15.7	64.0	56.5							
		20A	27.2	21.2									
		25A	34.0	28.4									
	2.5S	20A	27.2	21.2	77.5	70.5							
		25A	34.0	28.4									
		32A	42.7	37.1									
3S	25A	34.0	28.4	91.0	83.5								
	32A	42.7	37.1										
	40A	48.6	43.0										
🔴 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													
Référence									Prix unitaire		Remise sur volume		
Type	N°	D	A	B	L			Qté 1 à 9	10-14	Qté 1 à 9	10-14		
SNFK	1S	38.1	50.5	43.5	11.0								
	1.5S												
	2S						50.8	64.0	56.5				
	2.5S						63.5	77.5	70.5				
	3S						76.3	91.0	83.5				
🔴 SNFK1S et 1.5S sont de forme identique. 🔴 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													
Référence								SNFE		SNFES			
Type	N°	D	d	A	B	H ₁	H ₂	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume		
								Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20		
SNFE SNFES	1S	25.4	23	50.5	43.5	34	55						
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	49	70						
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	61	82						
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	84	105						
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	89	110						
🔴 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													
Référence									SNFHE		SNFHES		
Type	N°	D	d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	
									Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20	
SNFHE SNFHES	1S	25.4	23	50.5	43.5	36.8	15.8	43.9					
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	44.7	23.7	49.5					
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	52.6	31.6	59.8					
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	63.0	42.0	71.9					
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	73.6	52.6	84.2					
🔴 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													
Référence								SNFRD		SNFRDS			
Type	N°	D	d	d ₁	A	B	L	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume		
								Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20		
SNFRD SNFRDS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88						
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5							
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5							
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5							
🔴 La virole est plus petite d'une taille. Ex.) Pour le n°2S, 2S (tuyau) x1.5S(pièce de virole)													
🔴 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													
Référence								SNFRY		SNFRYS			
Type	N°	D	d	d ₁	A	B	L	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume		
								Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20		
SNFRY SNFRYS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88						
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5							
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5							
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5							
🔴 La virole est plus petite d'une taille. Ex.) Pour le n°2S, 2S (tuyau) x1.5S(pièce de virole)													
🔴 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													



RoHS10



RoHS10



RoHS10




RoHS10




RoHS10


Type	Matériau
SNPAA	EN 1.4301 équiv.




Type	Matériau
SNBE	EN 1.4301 équiv.
SNBES	EN 1.4404 équiv.




Type	Matériau
SNBHE	EN 1.4301 équiv.
SNBHES	EN 1.4404 équiv.



Type	Matériau
SNBT	EN 1.4301 équiv.
SNBTS	EN 1.4404 équiv.



Type	Matériau
SNBTD	



Référence		L		D		d		A		Prix unitaire 1 à 4 pièce(s).			Taux de remise sur volume 5 à 10 pièces		
Type	N°	Sélection								L100	150L200	250 L300	L100	150L200	250 L300
SNPAA	1S	100	25.4	23	50.5										
	1.5S	150	38.1	35.7	50.5										
	2S	200	50.8	47.8	64										

⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		A		B		L		H		SNBE		SNBES	
Type	N°									Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
										Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20
SNBES	8A	34.0	27.5	55	72					-	-		
	10A									-	-		
	15A									-	-		
SNBE SNBES	1S	50.5	43.5	55	80.3								
	1.5S	50.5	43.5	70	95.3								
	2S	64.0	56.5	82	114								
	2.5S	77.5	70.5	105	143.8								
	3S	91.0	83.5	110	155.5								
⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.													

Référence		A	B	L	SNBHE		SNBHES	
Type	N°				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
SNBHE SNBHES	1S	50.5	43.5	36.8	Qté 1 à 9	10-20	Qté 1 à 9	10-20
	1.5S	50.5	43.5	44.7				
	2S	64.0	56.5	52.6				
	2.5S	77.5	70.5	63.0				
	3S	91.0	83.5	73.6				