

Chaînes de sécurité

Données CAO

Chaînes de sécurité en acier inoxydable **SCHSP**

RoHS10 Matériau: 1.4301/X5CrNi18-10

Ref. pièce	L Incrément de 50mm	P	A	D	Référence Charge appliquée	€ Unit Price
SCHSP	100~500	5.5	2.5	1.6	9kg	
	550~1000					

La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement.

Chaînes de sécurité à billes **BALLC**

RoHS10 Matériau: 1.4301/X5CrNi18-10

Ref. pièce Type	D	L Incrément de 50mm	P	Référence Charge appliquée	Accessoire (connecteur)		€ Unit Price
					D	l	
BALLC	2.3	100~500	3.3	4kg	3.0	8	
		550~1000					
	3.2	100~500	4.4	6kg	4.3	11	
		550~1000					

*En fonction du nombre de liaisons, la dimension L réelle peut être légèrement plus longue que la dimension spécifiée. (pièces de raccordement: un connecteur est joint.)

La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement. Les dimensions des chaînes et des pièces de raccordement sont fournies à titre de référence uniquement.

Chaînes **CHSP**

RoHS10 Matériau: 1.4301/X5CrNi18-10

Ref. pièce Type	No.	L Incrément de 50mm	A	B	C	Épaisseur de la plaque	Référence Charge appliquée	€ Unit Price
CHSP	4	100~500	15.5	4.2	8	0.8	70kg	
		550~1000						

*En fonction du nombre de liaisons, la dimension L réelle peut être légèrement plus longue que la dimension spécifiée.

(les pièces de raccordement ne sont pas fournies.)

La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement.

Exemple de commande: Réf. pièce - L
SCHSP - 600
BALLC2.3 - 150
CHSP4 - 100

Délai de livraison: **8 Jours** Express A 2,00€/pièce P88

Frais de livraison "Express" de 5,40€ pour 3 pièces identiques ou plus.

Prix

Quantité	1-19	20-29	30-49	50-99
Remise	€ Unit Price	5%	10%	18%

Remise sur volume (Arrondir au dixième de centimes.) P87

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Câbles de sécurité/Pièces de raccordement · supports de montage

Données CAO

Câbles de sécurité **LPWW**

La dimension entre () est donnée à titre de référence uniquement. Matériau: 1.4301/X5CrNi18-10

Ref. pièce Type	Forme A B C	L Incrément de 50mm	Référence Charge appliquée	€ Unit Price		
				A	B	C
LPWW		100~500	9kg			
		550~1000				

La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement.

Exemple de commande: Réf. pièce - L
Type - Forme
LPWW C - 850

Délai de livraison: **8 Jours**

Prix

Quantité	1-19	20-29	30-49	50-99
Remise	€ Unit Price	5%	10%	18%

Remise sur volume (Arrondir au dixième de centimes.) P87

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Raccords métalliques **SKC**

Matériau: 1.4301/X5CrNi18-10

Ref. pièce	Référence Charge appliquée	€ Unit Price
SKC	20kg	

La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement.

Supports **TKC**

Matériau: 1.4301/X5CrNi18-10 Accessoire: Vis à tête plate M4-5x2 (1.4301/X5CrNi18-10)

Ref. pièce	Référence Charge appliquée	€ Unit Price
TKC	20kg	

La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement.

Exemple de commande: Réf. pièce
SKC
TKC

Délai de livraison: **8 Jours**

Prix

Quantité	1-19	20-29	30-49	50-99
Remise	€ Unit Price	5%	10%	18%

Remise sur volume (Arrondir au dixième de centimes.) P87

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Pièces de raccordement

Bagues doubles **RWS**

Matériau: 1.4401/X5CrNiMo17-12-2

Ref. pièce Type	No.	Référence Charge appliquée	€ Unit Price	Remise sur volume		
			Qté 1	2-3	4-19	20-99
RWS	14	1kg				

La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement.

Exemple de commande: Réf. pièce
RWS14

Délai de livraison: **8 Jours** Express A 2,00€/pièce P88

Frais de livraison "Express" de 5,40€ pour 3 pièces identiques ou plus.