

**AD 4 SAK6N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Figure similaire

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

**Informations générales de commande**

Version	Série SAK, Plaque de protection, jaune, 31.6 mm
Référence	<a href="#">0196600000</a>
Type	AD 4 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190169336
Qté.	50 pièce(s)

**AD 4 SAK6N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0,984 inch
Largeur	31,6 mm	Largeur (pouces)	1,244 inch
Poids net	1 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	enclipsable	Non
------------------------	----------------	-------------	-----

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	PVC	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

**Caractéristiques du système**

Version	Flasque de fermeture et plaque intermédiaire
---------	--

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>