

H25,0/36 BR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, brun
Référence	0317100000
Type	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	400819004975 1
Qté.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

H25,0/36 BR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1,2 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur brune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	11,2 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	7,3 mm	Désignation militaire	T 20A 030 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,4 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
L1 en mm	36 mm	Longueur de dénudage	24 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	22 mm	Section de raccordement du conducteur	25 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 3		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H25,0/36 BR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Dessin

