

## IS 4 DIN 6911

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis six pans avec poignée transversale en plastique de haute qualité

- Surface nickelée
- En acier chrome-vanadium durci
- Fabriqué selon DIN 6911
- Adapté aux vis selon DIN 6912

### Informations générales de commande

Version	Tournevis, clé mâle
Référence	<a href="#">0485 100000</a>
Type	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008 1901 17429
Qté.	1 pièce(s)

## IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3,15 inch
Poids net	27 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis hexagonal avec poignée transversale et pion de centrage taille 4
--------------------------	--

## Outils à couper

Forme	Mâle	Taille	4
longueur de la lame	60 mm		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Agréments

Agréments



## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	