

IK 35/ZB35 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Avec nos accessoires pour les robinets de barre de bus, vous pouvez rapidement et facilement isoler les bornes de robinet et visualiser le potentiel grâce au codage couleur.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Bornes spéciales, Section nominale: PA, bleu, Barrette de liaison
Référence	0502780000
Type	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008 190141455
Qté.	50 pièce(s)

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	8,6 mm	Profondeur (pouces)	0,339 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0,551 inch
Poids net	1,34 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ECLASS 9.0	27-14-11-46
ECLASS 9.1	27-14-11-46	ECLASS 10.0	27-14-11-46
ECLASS 11.0	27-14-11-46	ECLASS 12.0	27-14-11-46

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Barrette de liaison
------------------------	---------------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polyamide 66	Matériau isolant	PA
Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Caractéristiques du système

Version	pour barre collectrice 10 x 3 mm
---------	----------------------------------

Généralités

Instruction de montage	Barrette de liaison	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
------------------------	---------------------	--	--------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format