

**IK 16/ZB16 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Avec nos accessoires pour les robinets de barre de bus, vous pouvez rapidement et facilement isoler les bornes de robinet et visualiser le potentiel grâce au codage couleur.

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Bornes spéciales, Section nominale: PA, bleu, Barrette de liaison
Référence	<a href="#">0502980000</a>
Type	IK 16/ZB16 BL
GTIN (EAN)	4008 190159696
Qté.	50 pièce(s)

## Fiche de données

### IK 16/ZB16 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	20 mm	Profondeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0,748 inch
Largeur	9 mm	Largeur (pouces)	0,354 inch
Poids net	1,18 g		

### Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------	--	--------

### Classifications

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ECLASS 9.0	27-14-11-46
ECLASS 9.1	27-14-11-46	ECLASS 10.0	27-14-11-46
ECLASS 11.0	27-14-11-46	ECLASS 12.0	27-14-11-46

### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Barrette de liaison
------------------------	---------------------

### Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polyamide 66	Matériau isolant	PA
Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

### Caractéristiques du système

Version	pour barre collectrice 10 x 3 mm
---------	----------------------------------

### Généralités

Instruction de montage	Barrette de liaison	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
------------------------	---------------------	--	--------

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>