

MB M3/M5 CRM**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les pieds de montage sont utilisés pour monter des composants qui ne peuvent pas être fixés directement sur un rail DIN.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Accessoires, Ecrou coulissant, Polyamide 66 |
| Référence | 050350000 |
| Type | MB M3/M5 CRM |
| GTIN (EAN) | 4008190182083 |
| Qté. | 20 pièce(s) |

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 14 mm | Profondeur (pouces) | 0,551 inch |
| Hauteur | 25 mm | Hauteur (pouces) | 0,984 inch |
| Largeur | 12 mm | Largeur (pouces) | 0,472 inch |
| Poids net | 3,55 g | | |

Températures

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000096 | ETIM 7.0 | EC000096 |
| ETIM 8.0 | EC000096 | ECLASS 9.0 | 23-11-08-04 |
| ECLASS 9.1 | 23-11-08-04 | ECLASS 10.0 | 23-11-08-04 |
| ECLASS 11.0 | 23-11-07-16 | ECLASS 12.0 | 23-11-07-16 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------|-------|--|-----|
| Type de fixation | monté | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |
|------------------|-------|--|-----|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|--------------|-------------------------------------|------------|
| Matériau | Polyamide 66 | Surface | non traité |
| Couleur | crème | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------|---------------------|------|-------|
| Version | pour rails profilés | Rail | TS 32 |
|---------|---------------------|------|-------|

Dimensions

| | | | |
|----------------------|-------|---|--------|
| Filetage (intérieur) | M 5 | Dimensions de filetage métrique, extérieure | 0 M3.0 |
| Pas en mm (P) | 12 mm | | |

Généralités

| | | | |
|------|-------|---------|------------|
| Rail | TS 32 | Surface | non traité |
|------|-------|---------|------------|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Données techniques | WSCAD |
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | CAT 1 TERM 16/17 EN |