

IK 6 GG ZBE6K**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Avec nos accessoires pour les robinets de barre de bus, vous pouvez rapidement et facilement isoler les bornes de robinet et visualiser le potentiel grâce au codage couleur.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Bornes spéciales, Section nominale: PA, Vert/jaune, Barrette de liaison
Référence	0526060000
Type	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008190128647
Qté.	50 pièce(s)

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	23 mm	Profondeur (pouces)	0,906 inch
Hauteur	22,5 mm	Hauteur (pouces)	0,886 inch
Largeur	7,8 mm	Largeur (pouces)	0,307 inch
Poids net	1,74 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Section max. du conducteur (IECEX)	6 mm ²
-----------------------	------------------	------------------------------------	-------------------

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Barrette de liaison
------------------------	---------------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Matériau isolant	PA
Couleur	argent		

Caractéristiques du système

Version	pour barre collectrice 10 x 3 mm
---------	----------------------------------

Généralités

Instruction de montage	Barrette de liaison
------------------------	---------------------

Agréments

Agréments

IEC EX

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format