

ISPF QB75 RT

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Version	Accessoires, Profilé isolant
Référence	0526760000
Type	ISPF QB75 RT
GTIN (EAN)	4008190157821
Qté.	10 pièce(s)

ISPF QB75 RT

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	5,7 mm	Profondeur (pouces)	0,224 inch
Hauteur	465 mm	Hauteur (pouces)	18,307 inch
Largeur	2,5 mm	Largeur (pouces)	0,098 inch
Poids net	6 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	enfiché
Type de montage	enfiché	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Plastique	Couleur	Rouge
----------	-----------	---------	-------

Caractéristiques du système

Version	Capot de protection profilé
---------	-----------------------------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format