

VL 2 RSF 1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Série SAK, Connexion transversale, Connexion transversale@, Nombre de pôles: 2 |
| Référence | 0528400000 |
| Type | VL 2 RSF 1+2 |
| GTIN (EAN) | 4008 190059095 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

Date de création 20 mars 2023 10:17:33 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

VL 2 RSF 1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 1,2 mm | Profondeur (pouces) | 0,047 inch |
| Hauteur | 7 mm | Hauteur (pouces) | 0,276 inch |
| Largeur | 19 mm | Largeur (pouces) | 0,748 inch |
| Poids net | 1,06 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Type de montage | Vissé | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|-------|---------|------|
| Matériau | Cu Zn | Couleur | gris |
|----------|-------|---------|------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-------------------------|
| Version | Connexion transversale@ |
|---------|-------------------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 32 A |
|-----------------|------|

Connexions transversales

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Courant nominal multipolaire | 32 A | Nombre des blocs de jonction pontés | 2 |
| Type | Connexion transversale@ | | |

Dimensions

| | |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 11 mm |
|---------------|-------|

Généralités

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 2 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Fiche de données**VL 2 RSF 1+2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

| | |
|---------------------------|---|
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |