

SH 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Support-rail, Polyamide 66
Référence	0556660000
Type	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
Qté.	10 pièce(s)

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2,559 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	65 mm	Largeur (pouces)	2,559 inch
Poids net	26,403 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polyamide 66	Surface	tous les autres
Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Caractéristiques du système

Version	15 x 6 mm raccordement barres collectrices
---------	---

Généralités

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Surface	tous les autres
--	--------	---------	-----------------

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	CAT 1 TERM 16/17 EN