

CLI R 02-3 GE/SW +

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--------------------------------|
| Version | CableLine, Aiguille de montage |
| Référence | 0560001738 |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW + |
| GTIN (EAN) | 4008 190990084 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

Date de création 29 mars 2023 13:42:43 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

CLI R 02-3 GE/SW +

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 4 mm | Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
| Hauteur | 3 mm | Hauteur (pouces) | 0,118 inch |
| Largeur | 3,4 mm | Largeur (pouces) | 0,134 inch |
| Poids net | 1,32 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|----------------|--|---------------------------|
| Caractères imprimés | Symboles | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | jaune | Couleur d'impression | noir |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | Halogène | Oui |
| Impression | + | Industries recommandées | Process, Machines |
| Largeur | 3,4 mm | Matériau | PVC, souple, sans cadmium |
| Nombre par rouleau | 25 | Orientation de l'impression | horizontal |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C |
| Procédé d'impression | marqué à chaud | Type d'impression | Standard |
| Version | MultiPack | plage de température d'utilisation | -30...80 °C |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur | 1,3 - 3 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1,3 mm | Halogène | Oui |
| Section de raccordement de conducteur | 0,2 - 1,5 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,2 mm ² | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|--|
| Données techniques | WSCAD |
| Notification de modification produit | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |