

## SKMU M20 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Version    | SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 20, 4 mm, Laiton |
| Référence  | <a href="#">0930640002</a>                                      |
| Type       | SKMU M20 MS SC                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248849826                                                   |
| Qté.       | 50 pièce(s)                                                     |

**SKMU M20 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 5,64 g |
|-----------|--------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

**Caractéristiques générales**

|                      |        |                      |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Epaisseur            | 4 mm   | Filetage (extérieur) | M 20   |
| Filetage (intérieur) | M 20   | Halogène             | Non    |
| Longueur du filetage | 4 mm   | Matériau             | Laiton |
| Pas de vis           | 1,5 mm | Presse-étoupes       | M 20   |
| Taille de clé 1      | 24 mm  |                      |        |

**Conformité environnementale du produit**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |                                          |

### SKMU M20 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

