

**SKMU M50 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 50, 5 mm, Laiton
Référence	<a href="#">0930640006</a>
Type	SKMU M50 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976102
Qté.	5 pièce(s)

**SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 67,2 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

**Caractéristiques générales**

Epaisseur	5 mm	Filetage (extérieur)	M 50
Filetage (intérieur)	M 50	Halogène	Non
Longueur du filetage	5 mm	Matériau	Laiton
Pas de vis	1,5 mm	Presse-étoupes	M 50
Taille de clé 1	65 mm		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques [WSCAD](#)  
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochures

**Fiche de données**

**SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

