

**EA-RING MS/M20 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 20, Laiton
Référence	<a href="#">0930710002</a>
Type	EA-RING MS/M20 SC
GTIN (EAN)	4032248849819
Qté.	20 pièce(s)

## EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	54 mm	Hauteur (pouces)	2,126 inch
Longueur	54 mm	Longueur (pouces)	2,126 inch
Poids net	6,95 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

## Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	28,6 mm	Diamètre interne D2	6,9 mm
Épaisseur	1,5 mm	Filetage (extérieur)	M 20
Matériau	Laiton	Mesure extérieure de largeur C	12,8 mm
Mesure intérieure d'écart B	33 mm	Presse-étoupes	M 20

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**EA-RING MS/M20 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

