

EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 75, Laiton
Référence	0930710008
Type	EA-RING MS/M75 SC
GTIN (EAN)	4032248976232
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 29 mars 2023 13:57:34 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

EA-RING MS/M75 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	141,3 mm	Hauteur (pouces)	5,563 inch
Longueur	141,3 mm	Longueur (pouces)	5,563 inch
Poids net	52 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	95,3 mm	Diamètre interne D2	13,5 mm
Épaisseur	1,5 mm	Filetage (extérieur)	M 75
Matériau	Laiton	Mesure extérieure de largeur C	41,3 mm
Mesure intérieure d'écart B	73 mm	Presse-étoupes	M 75

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	CAT 5 ENCL 17/18 EN

Fiche de données

EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

