

THM WO T 24.5/62 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, blanc
Référence	1003420000
Type	THM WO T 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4032248699315
Qté.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000 2599440000

Date de création 24 mars 2023 22:20:08 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

THM WO T 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,05 mm	Profondeur (pouces)	0,002 inch
Hauteur	24,5 mm	Hauteur (pouces)	0,965 inch
Largeur	62 mm	Largeur (pouces)	2,441 inch
Poids net	603 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...107 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Agrément selon UL 969	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Couleur du matériau selon code couleurs	9	Halogène	Oui
Largeur	62 mm	Matériau	Film de fluorure de polyvinyle Tedlar®
Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repères de fils et de câbles	Nombre par rouleau	2 500
Plage de température d'utilisation, max.	107 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Taille de plage de repérage	25 x 24,5 mm	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...107 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	6.1 - 13.7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	13,7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6,1 mm	Halogène	Oui
Hauteur de la zone de texte	25 mm	Largeur de la zone de texte	24,5 mm
Section de raccordement de conducteur	0.75 - 95 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	95 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm ²		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

THM WO T 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

