

CB-R 200/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Colliers de serrage détachables et réutilisables, adaptés à la mise en faisceau temporaire et lorsque la fonction ouverture-fermeture est nécessaire.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 7,5 x 200 mm, Polyamide 66, 220 N
Référence	1059210000
Type	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
Qté.	100 pièce(s)

Date de création 28 mars 2023 16:11:14 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7,874 inch
Largeur	7,5 mm	Largeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	1,09 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	85 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	40 mm
Diamètre de faisceau, max	50 mm	Diamètre faisceau, min	3 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide 66
Plage de température d'utilisation, max.	85 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Réouvrable	Oui	Résistant aux UV	Non
Tenue à la traction	220 N	Tenue à la traction (force de la livre)	49 lbf

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DE P1830000 160627 001
Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

