

## IE-PI-SCRJ-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /  
14

### Informations générales de commande

Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, multimode
Référence	<a href="#">1067380000</a>
Type	IE-PI-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248821129
Qté.	10 pièce(s)

## IE-PI-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	56 mm	Profondeur (pouces)	2,205 inch
Hauteur	10,5 mm	Hauteur (pouces)	0,413 inch
Largeur	13,2 mm	Largeur (pouces)	0,52 inch
Poids net	20,4 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

## Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14
Couleur	autres	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Description de l'article	Connecteur SCRJ, multimode
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, PA	Matériau embout	Zirkonia
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Crimp	Type de fibre	multimode

## Normes générales

Certificat N° (UL)	E477798	Norme de connecteur	CEI 61754-24
--------------------	---------	---------------------	--------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UL)	E477798

**IE-PI-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Fiche de données**

**IE-PI-SCRJ-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dessin coté**

