

**WSH 1****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Support-rail, PA 66 GF 30
Référence	<a href="#">1068700000</a>
Type	WSH 1
GTIN (EAN)	4008190118389
Qté.	10 pièce(s)

## WSH 1

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2,244 inch
Hauteur	110 mm	Hauteur (pouces)	4,331 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Poids net	26,175 g		

### Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température de fonctionnement	-50 °C...65 °C
Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Température de fonctionnement , max.	65 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07

### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		

### Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66 GF 30	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

### Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés	Rail	TS 35
---------	---------------------	------	-------

### Dimensions

Pas en mm (P)	8 mm	Décalage de montage	66 mm
---------------	------	---------------------	-------

### Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Rail	TS 35
------------------------	----------------	------	-------

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	