

KSWF M75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | KSWF (joint plat - fibre vulcanisée), Bague d'étanchéité, M 75, Fibre vulcanisée |
| Référence | 1076740000 |
| Type | KSWF M75 |
| GTIN (EAN) | 4032248838660 |
| Qté. | 25 pièce(s) |

KSWF M75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 3,4 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...95 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Température de fonctionnement , max. 95 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001181 | ETIM 7.0 | EC001181 |
| ETIM 8.0 | EC001181 | ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 | ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|---------|--|------------------|
| Diamètre du joint d'étanchéité | 90,5 mm | Diamètre interne D2 | 75,5 mm |
| Filetage (extérieur) | M 75 | Matériau | Fibre vulcanisée |
| Nombre de conducteurs | 1 | Pas de vis | 1,5 mm |
| Plage de température d'utilisation, max. | 95 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Presse-étoupes | M 75 | Silicone | Non |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | WSCAD |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

