

## SM 27/8 K MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

### Informations générales de commande

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Version               | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 8 x 27 mm, gris             |
| Référence             | <a href="#">1079480000</a>   |
| Type                  | SM 27/8 K MC NE GR   |
| GTIN (EAN)            | 4032248840656  |
| Qté.                  | 80 pièce(s)  |
| imprimante compatible | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SM 27/8 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 1 mm  | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Hauteur    | 8 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,315 inch |
| Largeur    | 27 mm | Largeur (pouces)    | 1,063 inch |
| Poids net  | 1,2 g |                     |            |

## Températures

plage de température d'utilisation -40...60 °C

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Caractéristiques générales

|  |                            |  |   |
|--|----------------------------|--|---|
| Adhésif                                  | Bande adhésive double-face | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2   |
| Couleur                                  | gris                       | Couleur du matériau selon code couleurs  | 8   |
| Halogène                                 | Non                        | Largeur                                  | 27 mm   |
| Matériau                                 | Polyamide 66               | Nombre de repérages par combinaison      | 1 MultiCard = Repérage d'équipements et appareillages |
| Plage de température d'utilisation, max. | 60 °C                      | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C  |
| Version                                  | autoadhésif                | plage de température d'utilisation       | -40...60 °C   |

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

## Agréments

ROHS Conforme

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Fiche de données**

**SM 27/8 K MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

