

BFEH 1/WSH**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les barres d'autobus offrent la possibilité de relier un grand nombre de câbles avec un faible encombrement. En outre, l'intégration dans nos blocs de jonction pour l'installation de bâtiments est possible, ou vous pouvez utiliser nos barres collectrices pour soutenir le blindage de câble.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Support de fixation@, Métal
Référence	1082400000
Type	BFEH 1/WSH
GTIN (EAN)	4008190989057
Qté.	10 pièce(s)

BFEH 1/WSH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Largeur	13,5 mm	Largeur (pouces)	0,531 inch
Poids net	13,3 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Métal	Couleur	gris
----------	-------	---------	------

Caractéristiques du système

Version	Griffe de fixation
---------	--------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	31 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	