

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-12M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Câbles confectionnés IE

### Informations générales de commande

Version	
Référence	<a href="#">1103660120</a>
Type	IE-KSF-PKV 14M-KLROB-12M
GTIN (EAN)	40322489 18713
Qté.	1 pièce(s)

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-12M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 1 517 g

**Températures**Température de fonctionnement -40 °C...70 °C      Température de fonctionnement , min. -40 °C  
Température de fonctionnement , max. 70 °C**Classifications**

ETIM 6.0	EC001579	ETIM 7.0	EC001579
ETIM 8.0	EC001579	ECLASS 9.0	27-06-24-90
ECLASS 9.1	27-06-24-00	ECLASS 10.0	27-06-05-01
ECLASS 11.0	27-06-05-01	ECLASS 12.0	27-06-05-01

**Normes**Norme de connecteur IEC 61076-3-119 CDV, CEI  
61076-3-117 Var. 14**Normes générales**Norme de connecteur IEC 61076-3-119 CDV, CEI  
61076-3-117 Var. 14**Propriétés électriques**

Tension de fonctionnement 30 V

**Constitution du câble**

Couleur de la gaine noir (similaire à RAL 9005)      Diamètre de la gaine, max. 9,3 mm

**Propriétés électriques du câble**

Tension de fonctionnement 30 V

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Documentation utilisateur [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochures [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)


**Fiche de données**

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-12M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



**TERMINAL LIST**

Pin	Color	Designation
1	Blue	PAIR 1 (B)
2	Blue	PAIR 1 (B)
3	Red	PAIR 2 (R)
4	Red	PAIR 2 (R)
5	Green	PAIR 3 (G)
6	Green	PAIR 3 (G)
7	Black	PAIR 4 (K)
8	Black	PAIR 4 (K)
9	White	PAIR 5 (W)
10	White	PAIR 5 (W)
11	Grey	NC