

THM WO 50.8/150 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, Rouge
Référence	1109170000
Type	THM WO 50.8/150 RT
GTIN (EAN)	4032248885619
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 24 mars 2023 22:37:45 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Hauteur	50,8 mm	Hauteur (pouces)	2 inch
Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5,905 inch
Poids net	622 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...125 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	Rouge	Couleur du matériau selon code couleurs	2
Halogène	Non	Largeur	150 mm
Matériau	Film polyester	Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repères de fils et de câbles
Nombre par rouleau	500	Plage de température d'utilisation, max.	125 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Taille de plage de repérage	25,4 x 50,8 mm
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...125 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	39,7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	39,7 mm
Halogène	Non	Hauteur de la zone de texte	25,4 mm
Largeur de la zone de texte	50,8 mm	Section de raccordement de conducteur	0,75 - 500 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm ²

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

