

KLBUE 4-13.5 CPF16**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Grâce à des pieds de montage spéciaux, le portefeuille de produits inclut également des étriers de serrage de blindage qui peuvent être montés sur les profilés C. Le blindage est dévié des étriers de serrage de blindage par le pied de montage vers les profilés C et donc vers le PE (sol).

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage, Acier |
| Référence | 1167850000 |
| Type | KLBUE 4-13.5 CPF16 |
| GTIN (EAN) | 4032248959655 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

KLBUE 4-13.5 CPF16

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 31,45 mm | Profondeur (pouces) | 1,238 inch |
| Hauteur | 22 mm | Hauteur (pouces) | 0,866 inch |
| Largeur | 20,1 mm | Largeur (pouces) | 0,791 inch |
| Cote de fixation largeur | 18,9 mm | Poids net | 30,1 g |

Températures

| | |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|-----|
| Instruction de montage | Rail C avec 16 mm d'ouverture | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |
|------------------------|-------------------------------|--|-----|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|-------|---------|------|
| Matériau | Acier | Couleur | gris |
|----------|-------|---------|------|

Caractéristiques du système

| | |
|------|-------|
| Rail | TS 27 |
|------|-------|

Généralités

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|------|-------|
| Instruction de montage | Rail C avec 16 mm d'ouverture | Rail | TS 27 |
|------------------------|-------------------------------|------|-------|

Raccordement (raccordement nominal)

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|------|
| Diamètre de câble, max. | 13,5 mm | Diamètre de câble, min. | 4 mm |
|-------------------------|---------|-------------------------|------|

Agréments

Agréments



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

KLBUE 4-13.5 CPF16**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures