

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, IP67
Référence	1191550000
Type	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
Qté.	10 pièce(s)

IE-PS-V14M-2SC-POF
Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	79,9 mm	Profondeur (pouces)	3,146 inch
Hauteur	26,8 mm	Hauteur (pouces)	1,055 inch
Largeur	22,7 mm	Largeur (pouces)	0,894 inch
Poids net	54,24 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Couleur	argent	Cycles d'enfichage	750
Degré de protection	IP67	Description de l'article	Version 14, SC-RJ POF
Diamètre de la gaine, max.	10 mm	Diamètre de la gaine, min.	5 mm
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Perte d'insertion	≤ 1,0 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe
Type de fibre	FOP	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-117 Var. 14, CEI 61754-24	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Fiche de données

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration	www.weidmueller.com
Données techniques	CAD data – STEP	
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual Manual	
Catalogue	Catalogues in PDF-format	
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN	

Fiche de données**IE-PS-V14M-2SC-POF****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dessins****Dessin coté**