

IE-PS-SCRJ1-MM

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Connecteur SCRJ, multimode, IP20
Référence	1206730000
Type	IE-PS-SCRJ1-MM
GTIN (EAN)	4032248988587
Qté.	10 pièce(s)

IE-PS-SCRJ1-MM

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	51 mm	Profondeur (pouces)	2,008 inch
Hauteur	14,7 mm	Hauteur (pouces)	0,579 inch
Largeur	8,95 mm	Largeur (pouces)	0,352 inch
Poids net	1,1 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Couleur	autres
Cycles d'enchâssage	1000	Degré de protection	IP20
Description de l'article	Connecteur SCRJ, multimode	Diamètre de la gaine, max.	3 mm
Diamètre de la gaine, min.	2,8 mm	Diamètre du fil individuel, max.	1,4 mm
Diamètre du fil individuel, min.	0,6 mm	Force d'arrachement du câble, min.	100 N
Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé
Matériau du fourreau anticoudage	TPE	Matériau embout	Zirkonia
Matériau ressort	Acier inoxydable	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	collage, sertissage, polissage
Type de fibre	GOF, multimode	Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression

Normes générales

Certificat N° (UL)	E477798	Norme de connecteur	CEI 61754-24
--------------------	---------	---------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UL)	E477798

Date de création 29 mars 2023 14:04:17 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

IE-PS-SCRJ1-MM**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Fiche de données**IE-PS-SCRJ1-MM****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**