

KLBUE 15-32 FM4**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Grâce à des pieds de montage spéciaux, la gamme de produits inclut également des étriers de serrage de blindage qui peuvent être montés sur le rail DIN TS 35. Le blindage est dévié des étriers de serrage de blindage via le pied de montage vers le rail de montage TS 35 et donc vers le sol (PE).

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage
Référence	1252490000
Type	KLBUE 15-32 FM4
GTIN (EAN)	4032248112524
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2,52 inch
Hauteur	50,5 mm	Hauteur (pouces)	1,988 inch
Largeur	34,5 mm	Largeur (pouces)	1,358 inch
Poids net	82,4 g		

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion Non

Caractéristiques des matériaux

Couleur argent

Caractéristiques du système

Rail TS 35

Généralités

Rail TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max. 32 mm Diamètre de câble, min. 15 mm

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EAC certificate
Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 29 mars 2023 14:08:27 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées