

IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câble fibre optique de brassage, POF, SC-RJ-SC-RJ, noir

Informations générales de commande

Version	Câble de raccordement, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 1 m
Référence	1273430010
Type	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118062885
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 27 mars 2023 18:57:18 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	1 m	Longueur (pouces)	39,37 inch
Poids net	31 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

Constitution du câble

Constitution de câble	ZIPCORD	Couleur de la gaine	noir
Diamètre de la gaine	2,2 * 4,5 mm	Diamètre du c#9cur	980 µm
Isolation	PE	Nombre de conducteurs	2

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données

IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin détaillé

