

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP20
Référence	1278420000
Type	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Qté.	100 pièce(s)

Date de création 29 mars 2023 14:12:44 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	26,5 mm	Profondeur (pouces)	1,043 inch
Hauteur	5,8 mm	Hauteur (pouces)	0,228 inch
Poids net	3 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP20	Description de l'article	Douille de sertissage de rechange
Diamètre de la gaine, max.	3,6 mm	Diamètre du fil individuel, max.	2,2 mm
Force d'arrachement du câble, min.	100 N	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE	Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0
Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé	Matériau embout	Argentan
Matériau ressort	Acier inoxydable	Perte d'insertion	≤ 1,0 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe
Type de fibre	FOP	Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61754-24
---------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN