

## CBH 19/19 NC

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Fixation de câbles ou de faisceaux avec des attaches dans les armoires et les coffrets électriques.

## Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 19 x 19 mm, Plastique, 80 N
Référence	<a href="#">1289200000</a>
Type	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
Qté.	100 pièce(s)

**CBH 19/19 NC**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0,748 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0,748 inch
Poids net	0,71 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...60 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	60 °C		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

**Matériel d'installation**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Halogène	Non
Largeur max. du faisceau de câbles	3,6 mm	Matériau	Plastique
Plage de température d'utilisation, max.	60 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Réouvrable	Non	Résistant aux UV	Oui
Tenue à la traction	80 N	Tenue à la traction (force de la livre)	18 lbf
Version	autoadhésif		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CBH 19/19 NC****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dessins****Dimensional drawing**