

## CC-M 15/45 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les MetallCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores.

Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetallCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle. Leur format couvrent toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetallCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetallCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier.

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

Version	MetallCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 45 mm, argent
Référence	<a href="#">1327730000</a>
Type	CC-M 15/45 AL
GTIN (EAN)	4050118132601
Qté.	200 pièce(s)

## CC-M 15/45 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1,772 inch
Poids net	0,853 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -55...130 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

### Caractéristiques générales

Couleur	argent	Industries recommandées	Énergie, Process
Largeur	45 mm	Matériau	Aluminium anodisé
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Repérage d'équipements et appareillages	Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Taille de plage de repérage	15.2 x 42.2 mm
plage de température d'utilisation	-55...130 °C		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**CC-M 15/45 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Exemple d'utilisation**

