

## DKB CC 15/60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



### Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Bande collante, 15 x 60 mm, transparent
Référence	<a href="#">1341150000</a>
Type	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
Qté.	160 pièce(s)

## DKB CC 15/60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	0,01 mm	Profondeur (pouces)	0 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Poids net	0,24 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...160 °C
------------------------------------	--------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

## Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate modifié	Couleur	transparent
Industries recommandées	Énergie, Process	Largeur	60 mm
Matériau	Film polyester	Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Bande collante
Plage de température d'utilisation, max.	160 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...160 °C

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données**

**DKB CC 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Exemple d'utilisation**

