

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 10mm ² , Sertissage carré
Référence	1445080000
Type	PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118250152
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	9202810000

Date de création 20 mars 2023 14:45:21 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

PZ 10 SQR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7,677 inch
Poids net	605 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse
--------------------------	--------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	10 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage carré
----------------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Exemple d'utilisation

