

GZ 3.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Pour la protection contre les surintensités, nous offrons un fusible avec des dimensions de 6.3x32 mm en tailles de 500 mA à 12.5 A.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Accessoires, Fusible, 3 A |
| Référence | 1460610000 |
| Type | GZ 3.0A/F |
| GTIN (EAN) | 4050118266702 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

GZ 3.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 6,3 mm | Profondeur (pouces) | 0,248 inch |
| Hauteur | 32 mm | Hauteur (pouces) | 1,26 inch |
| Largeur | 6,3 mm | Largeur (pouces) | 0,248 inch |
| Poids net | 2,4 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
| ETIM 8.0 | EC002704 | ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 | ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|--------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de montage | enfilé |
|------------------------|----------------|-----------------|--------|

Caractéristiques des matériaux

| | |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|---------------------------|
| Version | Accessoires pour fusibles |
|---------|---------------------------|

Caractéristiques nominales

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-----|
| Tension nominale | 500 V | Courant nominal | 3 A |
|------------------|-------|-----------------|-----|

Fusibles

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Affichage fonction optique | Non | Caractéristiques | rapide |
| Chute de tension | 240 mV | Couleur | Gris clair |
| Courant | 3 A | Courbe intégrale de fusion | 9 A ² s |
| Fusible | G-Si. 6,3 x 32 | Puissance de coupure nominale | 50 kA |
| Puissance délivrée (à 1,5 In) | 2,3 W | Version | Accessoires pour fusibles |

Généralités

| | |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235 |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Date de création 20 mars 2023 15:24:31 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées