

CC-M 85/27 2X3 AL SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les MetalliCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores.

Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetalliCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle. Leur format couvre toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetalliCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetalliCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 27 x 85 mm, argent
Référence	1474170000
Type	CC-M 85/27 2X3 AL SDR
GTIN (EAN)	4050118290677
Qté.	1 pièce(s)

CC-M 85/27 2X3 AL SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1,063 inch
Largeur	85 mm	Largeur (pouces)	3,346 inch
Poids net	2,8 g		

Températures

plage de température d'utilisation -55...130 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO)	Couleur	argent
Largeur	85 mm	Matériau	Aluminium recouvert de chrome (AL), Aluminium anodisé
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Repérage d'équipements et appareillages	Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Taille de plage de repérage	83.8 x 25.3 mm
plage de température d'utilisation	-55...130 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre du trou de perçage 3,3 mm

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données**CC-M 85/27 2X3 AL SDR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Exemple d'utilisation**