

**H0,34/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

**Informations générales de commande**

Version	Embout, Norme, 5 mm, 5 mm, Non
Référence	<a href="#">1475640000</a>
Type	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
Qté.	1 000 pièce(s)
Emballage	en vrac

Date de création 20 mars 2023 16:01:20 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**H0,34/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 0,023 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embouts nus	Version	Norme
--------------------------	-------------	---------	-------

**Embouts**

Diamètre de la collerette (D2)	1,8 mm	Diamètre de la surface des contacts (D1)	0,85 mm
L1 en mm	5 mm	Longueur de dénudage	5 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	5 mm	Section de raccordement du conducteur	0,34 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 22		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**H0,34/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

