

## AKKU DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

### Informations générales de commande

Version	Outils de montage
Référence	<a href="#">1479110000</a>
Type	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Qté.	1 pièce(s)

## AKKU DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 70 g

### Classifications

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ECLASS 9.0	21-05-92-07
ECLASS 9.1	21-05-92-07	ECLASS 10.0	21-05-92-07
ECLASS 11.0	21-05-29-02	ECLASS 12.0	21-05-29-02

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Batterie pour DMS PRO	Temps de charge	30 min
--------------------------	-----------------------	-----------------	--------

### Tournevis électrique

Batterie - pile	Batterie Lithium-Ion	Chargeur - entrée	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Chargeur - sortie	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Couple de serrage max.	3 Nm
Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3	Ralenti	200 u. 600 min <sup>-1</sup>
Temps de charge	30 min	Tension d#92accumulation	3,6 V
Tension nominale	3,6 V		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochures