

FSKI/0,5-1,0/288**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Référence	1491790000
Type	FSKI/0,5-1,0/288
GTIN (EAN)	4050118301540
Qté.	100 pièce(s)

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,765 g
-----------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Isolation	présente	Largeur du connecteur enfichable (d2)	2,8 mm
Longueur 1 (l1)	19,2 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	1 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

