

WFSKHV/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Référence	1491970000
Type	WFSKHV/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301755
Qté.	100 pièce(s)

WFSKHV/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1,27 g

Classifications

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Isolation	Entièrement isolé	Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Longueur l (l1)	16,3 mm	Matériau/plastique	PA
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)
 Brochures

Fiche de données

WFSKHV/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

