

KP-M10/-240**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Version	Cosses,240 mm ²
Référence	1498390000
Type	KP-M10/-240
GTIN (EAN)	4050118307818
Qté.	20 pièce(s)

KP-M10/-240

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 271,04 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

Caractéristiques techniques

Version Série DIN 46235, standard

Raccordements

Diamètre extérieur de la tige (d3)	29 mm	Diamètre intérieur de la bride (d2)	10,5 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	21,5 mm	Isolation	non disponible
Largeur de la bride (b)	42 mm	Longueur de la tige (a)	40 mm
Longueur de raccordement (l)	92 mm	Numéro d'identification Cu	28 K
Perçage	M10	Section de raccordement du conducteur	240 mm ²

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

Fiche de données**KP-M10/-240****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins