

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils de sertissage pour cosses à sertir et cosses tubulaires avec matrice rotative.

- Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections
- Outils de sertissage hexagonaux pour cosses à sertir
- Outils de sertissage WM-From pour cosses tubulaires
- large plage d'action jusqu'à 70 ou 120 mm²

Informations générales de commande

Version	10mm ² , 120mm ²
Référence	1500480000
Type	PZ PK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309089
Qté.	1 pièce(s)

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	660 mm	Profondeur (pouces)	25,984 inch
Poids net	3 800 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Description du contact

Plage de sertissage, max.	120 mm ²	Plage de sertissage, min.	10 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm	Section sertissage aluminium	10 ... 70 mm ²
-----------------------	------	------------------------------	---------------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	