

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Pincas à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	6mm ² , Sertissage WM
Référence	1502430000
Type	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	335,8 g	www.weidmueller.com
-----------	---------	--

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Description du contact

Plage de sertissage, max.	6 mm ²
---------------------------	-------------------

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	6 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	7 mm	Largeur de sertissage en mm	7
Section sertissage cuivre	6		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	