

**ES APG 80 WM 150**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



**Pincas à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

**Informations générales de commande**

Version	150mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
Référence	<a href="#">1502550000</a>
Type	ES APG 80 WM 150
GTIN (EAN)	4050118310825
Qté.	1 pièce(s)

## ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 304,5 g

### Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

### Description du contact

Plage de sertissage, max. 150 mm<sup>2</sup>

### Données de l'outil - sertissage

Section de cosse | nominal 150 mm<sup>2</sup>  
 Type de sertissage/-profil Sertissage WM

### Inserts de sertissage

Largeur de sertissage 5 mm | Largeur de sertissage en mm 5  
 Section sertissage cuivre 150

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
 Brochures